

機器 フロン情報

形式		使用冷媒	冷媒封入量 (g)	※GWP値 地球温暖化係数	圧縮機 定格出力	備考
モジュラーアナリティクス	D2400	R134A	160	1430	200W	代替フロン
	P800	R134A	160	1430	200W	代替フロン
コバス6000 システム	c 501	R134A	102	1430	100W	代替フロン
コバス8000 システム	c 702	R134A	160/185	1430	200W/175W	代替フロン
	c 502	R134A	102	1430	100W	代替フロン
	e 801	R134A	170	1430	260W	代替フロン
STA-R Evo 50Hz		R134A	210	1430	451W	代替フロン
STA-R Evo 60Hz		R134A	210	1430	536W	代替フロン
コバスAmpliprep		R134A	200/210	1430	650W	代替フロン
cedex Bio HT		R134A	170	1430	300W	代替フロン

※IPCC4次評価報告より引用